

結束バンドは**抗菌・防カビ**の時代へ



新発売

旧金属検知対応結束バンド
(ナイロンタイプ)がリニューアル!!

金属検知対応結束バンド (抗菌・防カビタイプ*)

*第三者試験機関による試験結果に基づきます。

食品・飲料製造現場の **声** にお応えします!

食品への異物混入を防ぎたい

普段メンテナンスが出来ないところを清潔に運用したい

菌やカビが増殖しやすいところで運用したい

「置き換えるだけ」でカンタン解決! 秘密は裏面へ

結束バンドは 抗菌・防カビの時代へ

抗菌性能

- 試験方法：JIS Z 2801:2010（抗菌性試験）
- 試験結果：
外部試験機関において試験を実施し、抗菌・防カビ金検バンドの抗菌性能を確認した。

試験サンプル	試験菌	抗菌活性値
金属検知対応結束バンド (抗菌・防カビタイプ)	大腸菌	2.0 以上
	黄色ブドウ球菌	2.0 以上

抗菌の効果は、抗菌活性値という指標で表します。抗菌効果があると言えるものは、この値が2.0以上のものです。

防カビ性能

- 試験方法：ASTM G21-15(カビ抵抗性試験)
- 試験結果：
外部試験機関において試験を実施し、抗菌・防カビ金検バンドの防カビ性能を確認した。

試験サンプル	28日後
金属検知対応結束バンド (抗菌・防カビタイプ)	カビの増殖がわずか（試験片表面の10%未満）に認められる


金属検知対応結束バンド（抗菌・防カビタイプ*）

- ・食品衛生法適合（PH5以下の食品に直接触れる場合を除く）
- ・材質：金属入りナイロン6.6 ・使用温度範囲：-40～85℃

部品番号	最大束線径 (mm)	寸法(mm)			ヘッド寸法(mm)		ループ引張強度 N(kg)	梱包数(本)
		長さ	幅	厚さ	高さ	幅		
PLT1M-C86A	22	99	2.5	1.1	4.7	4.8	80 (8.2)	100
PLT2I-C86A	51	203	3.4	1.2	4.6	6.1	133 (13.6)	
PLT2S-C86A	47	185	4.8	1.4	6.1	8.1	222 (22.7)	
PLT3S-C86A	76	292						
PLT4S-C86A	102	366						
PLT3H-L86A	76	282	7.6	1.9	9.1	12.2	534 (54.5)	50
PLT4H-L86A	102	366						

* 第三者試験機関による試験結果に基づきます。

配線固定具（ネジ止めタイプ）



部品番号	使用 結束バンド幅	寸法(mm)			取付方法	梱包数(個)
		A	B	C		
TM2S8-C86A	M, I, S	16.0	10.7	7.0	M4ネジ	100
TM3S8-C86A	S, H	22.0	15.6	9.5		
TM3S10-C86A						