




# QuickNet™ メタルケーブルアセンブリ



## 部品番号構成

例:

Q	Z	L	W	C	C	L	0	0	0	1	M	0	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ツイストペア QN トランク、Cat6A、UTP AX テープ、LSZH、ケーブル白、片端 A カセット、片端 B カセット、モジュージャック黒、標準パッケージ、10メートル

1 - Q = QuickNet™

2 - ケーブルタイプ

C = Cat6 UTP

Z = Cat6A UTP AX テープ

3 - 難燃性グレード

L = LSZH

P = プレナム

4 - ケーブル色

W = 白

5 - 片端 A

C = カセット

J = モジュージャック

P = モジュラープラグ

6 - 片端 B

C = カセット

J = モジュージャック

P = モジュラープラグ

U = 未成端

7 - カラーオプション

〈モジュージャックの場合〉

B = 青、L = 黒、R = 赤、W = 白、

〈モジュラープラグまたは未成端の場合〉

X = カラーオプションなし

8 - 11 - シリアルコード

0001 バリエーションなし

000B 片端 B 未成端、現場成端用のモジュージャック (青)  
およびカセット付き

000Y 片端 B 未成端、現場成端用のモジュージャック (黒)  
およびカセット付き

0013 片端 B 未成端、現場成端用のモジュージャック (赤)  
およびカセット付き

0017 片端 B 未成端、現場成端用のモジュージャック (白)  
およびカセット付き

12 - 単位

M = メートル

13、14、15 - アセンブリ長

メートル = 003 ~ 090

# QuickNet™ メタルケーブルアセンブリ

## QuickNet™ パッチパネルとアクセサリの製品情報

部品番号	明細	ラック ユニット数	梱包数
QAPP24BL	アングル型パッチパネル 24 ポート	1	1
QAPP48HDBL	アングル型高密度パッチパネル 48 ポート	1	1
QAPP48HDVNSBL	アングル型高密度パッチパネル 48 ポート スイッチアプリケーション用に各ポートに縦配列の番号が印字	1	1
QPP24BL	ストレート型パッチパネル 24 ポート	1	1
QPP48HDBL	ストレート型高密度パッチパネル 48 ポート	1	1
QPP48HDVNSBL	ストレート型高密度パッチパネル 48 ポート スイッチアプリケーション用に各ポートに縦配列の番号が印字	1	1
QPPAB	パッチパネルアダプター マルチメディアアプリケーション用のすべての Mini-Com™ モジュールに対応	—	1
QPPBBL	パッチパネル用ブランクパネル 将来の使用に備えてスペースを確保し、適切な通気と冷却を促進	—	1
QPPLC24	QuickNet™ パッチパネル 24 ポート用のラベル/ラベルカバーキット	—	1
QPPRT	取り外し工具 他のネットワーク接続を中断せずに 1 ポート単位でプラグパックから取り外し可能	—	1
QPPLD6-X	プラグパックをロックして不正変更を防止	—	10
QPPN6■■■	QuickNet™ プラグパックに複数のパッチコードを入れることにより、一括で抜き差し可能	—	1
QPPNR6S	QuickNet™ プラグパック (引っ込み型)	—	1

■■■プラグパック色: BU (青)・WH (白)・RD (赤)・BL (黒)

※すべての接続は T568B 結線です。Cat6 高性能レベルは、Panduit™ TX6500™ Cat6 UTP ケーブルを利用します。パーマネントリンクのテスト結果は各ケーブルアセンブリに同梱されています。

※QuickNet™ パッチパネルには白 (WH) もあります。

免責事項: この文書に記載された情報は、技術的スキルを持つ作業者が自分の判断と責任においてガイドとして使用することを前提に作成されています。バンドウイットのいかなる製品についても、購入者には、使用前に当該製品が目的の用途に適合することを確認する責任があります。また購入者は、それに伴うあらゆるリスクおよび責任を負うものとなります。バンドウイットは、この文書に記載された、または記載されていないいかなる情報から生じるいかなる責任も負いません。

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダラハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

バンドウイット製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)  
電話: 03-6863-6060

**PANDUIT™**

©2020 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
COCB44--WW-JPN  
6/2020