


TX6™ Cat5e/Cat6 シールド付きモジュラープラグ

PANDUIT™

仕様書

仕様

Cat6/クラス E および Cat5e/クラス D 対応 8 極 8 芯 シールド付きモジュラープラグは、4 ペア 24-26 AWG 100 オーム、最大導体絶縁直径 1.07mm (0.042 インチ)、最大外被覆直径 7.2mm (0.283インチ) のシールドツイストペア単線または撚り線ケーブルを成端します。



技術情報

Cat6/クラス E コンポーネント性能:	ANSI/TIA Cat6 および ISO クラス E あるいは Cat5e および ISO クラス D 以上の性能要件に対応 (適合する Cat6 または Cat5e シールドケーブルに適正に成端時)
ケーブル外被覆直径範囲:	6.4mm (0.252 インチ) ~ 7.2mm (0.283 インチ)
導体絶縁体直径範囲:	0.91 mm (0.036 インチ) ~ 1.07 mm (0.042 インチ)
対応ケーブル:	寸法要件を満たす 24-26 AWG F/UTP、U/FTP および S/FTP タイプのケーブルに対応 (ケーブルにはドレイン線または編組線が必要*)
FCC および ANSI 準拠:	ANSI/TIA-1096-A (旧 FCC Part 68) に適合 IEC 準拠: IEC-60603-7
PoE 準拠:	PoE、PoE+に対応、およびPoE++アプリケーションタイプ3および4 (最大100w) を推奨
RoHS 準拠:	準拠
プラグハウジング:	UL94V-0 規格対応ポリカーボネート
接触面:	金メッキリン青銅
使用温度:	-10° C ~ 60° C (14° F ~ 140° F)
保管温度:	-40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)

主な機能とメリット

レバー折れ防止ツメ (特許取得済み)	破損が防止され、取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加、変更の時間を節約し、信頼性を提供
頑丈な構造	2500 回の嵌合サイクルをクリア

用途

Cat6 プラグは、ISO 11801 クラス E、IEEE 802.3an-2006、および ANSI/TIA-568-C.2 Cat6 規格の性能要件を満たしており、最大 1000BASE-T までの伝送速度に対応しています。これらのプラグは、高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、Voice over IP などの用途に使用できます。

Cat5e/Cat6 シールド付きモジュラープラグ

100 個/パッケージ: SPS626-C


工具およびアクセサリ

成端工具: CSPT
圧着工具: MPT5-8AS
電線位置決め治具: WPT-8

<ご注意>
RJ45 プラグ用パッチコードロック (PSL-DCPLRX) は使用できません。

* 他のシールド付きケーブルでも寸法要件を満たすものであれば使用できる場合があります。使用はご自身でご判断ください。
PUFL6X04**、PUFP6X04**、PUFR6X04**、または PSL7004** ケーブルと併用することはできません。

TX6™ Cat5e/Cat6 シールド付きモジュラープラグ



寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2018 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
COSP441--WW-JPN
5/2019