

4 ポストオープンラック

仕様

4 ポストオープンラックは EIA/ECA-310-E 標準に適合しています。スチール製で、42、45、または 52 RU のサイズがあり、EIA 規格に対応した 19 インチ幅の機器を設置できます。ラックには、前面および背面に取り付けられる調整可能なマウントレールが付属します。マウントレールは、#12-24 インチネジまたはケージナットで取り付けます。調整可能なマウントレールにはラックユニット番号が表示されており、反転させることで番号を昇順にすることも降順にすることもできます。また、棚板やブラケットを取り付けることも可能です。ラックの前面および背面の構造ポストには、NetRunner™ や PatchRunner™ 垂直ケーブル管理パネルのほか、電源ユニット、余長収納スプール、ORU ブラケット、エアダクト、垂直ブランクパネルなどのアクセサリを取り付けることができます。ラックの底部には、オプションのキャスターを取り付けることもできます。施工時に接地しやすいように、電気的に接合された構造になっています。



技術情報

部品番号	RU	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)
R4P(WH)	45	2134	591	762
R4PCN(WH)	45	2134	591	762
R4P23	45	2134	591	584
R4P23CN	45	2134	591	584
R4P36(WH)	45	2134	591	914
R4P36CN(WH)	45	2134	591	914
R4P42	45	2134	591	1054
R4P42CN	45	2134	591	1054
R4P96	52	2441	591	762
R4PCN96	52	2441	591	762
R4P2396	52	2441	591	584
R4P23CN96	52	2441	591	584
R4P3696(WH)	52	2441	591	914
R4P36CN96(WH)	52	2441	591	914
R4P4296	52	2441	591	1054
R4P42CN96	52	2441	591	1054
R4P79	42	2006	591	762
R4PCN79	42	2006	591	762

主な機能と利点

個別に調整可能な前面および背面のマウントレール	76mm から 1054mm までの奥行の機器を取り付けることが可能。通気口が側面にあるスイッチ向けに通気経路が確保されており、システムの柔軟性が向上
溶接スチール構造	耐荷重が 1134 kg (2500 lbs) まであり、優れた安定性を実現
ラックユニット識別番号	ラックユニット番号によって位置がすぐわかるので、機器の設置作業が高速化
グラウンディングが可能な構造	2 穴の接地端子を使用して、適切な方法で簡単に接地することが可能
溶接ナット構造	別途レンチを用意する必要がなく、スピーディかつ簡単に取り付け可能
さまざまなアクセサリ	電源ユニット、スプールブラケット、ORUブラケットなどのアクセサリをマウントレールに取り付けることができ、柔軟性が大幅に向上
ユニバーサルレール	ラックユニットの識別番号はレール位置を反転させることで、「昇順」または「降順」で利用することが可能 (出荷時は昇順)
7 フィートまたは 8 フィートのバージョン	利用可能な垂直スペースを最大限に活用

用途

パンドウイト 4 ポストオープンラックシステムは、データセンターのネットワーク機器をサポートするよう設計されています。キャビネットの安定性とオープンラックのアクセス性を両立させ、ネットワークレイアウトを設計する際に最大限の柔軟性を実現します。4 つのスチール製垂直ポストと調整可能な前面および背面のマウントレール

により、さまざまな種類の動作中の機器に必要な強度と柔軟性を提供します。オープンなデザインなので、ラックの内部と周囲で最適なエアフローを確保できます。4 ポストオープンラックシステムは、ネットワークへの投資を管理、保護できる完全なラックおよびケーブル管理システムの一部です。

PANDUIT™

仕様書

4 ポストオープンラック (45U および 52U)

奥行 762mm	
#12-24 インチネジレール付き:	R4P*^
ケージナットレール付き:	R4PCN*^
奥行 584mm	
#12-24 インチネジレール付き:	R4P23*
ケージナットレール付き:	R4P23CN*
奥行 914mm	
#12-24 インチネジレール付き:	R4P36*^
ケージナットレール付き:	R4P36CN*^
奥行 1054mm	
#12-24 インチネジレール付き:	R4P42*
ケージナットレール付き:	R4P42CN*

4 ポストオープンラック (42U)

奥行 762mm	
#12-24 インチネジレール付き:	R4P79
ケージナットレール付き:	R4PCN79

4 ポストオープンラック用アクセサリ

キャスター付きブラケット:	RCSTR
垂直取付用ブラケット (1RU):	CVPPB
電源コンセント用ブラケット:	CVPDUB
ウォーターフォール (PatchRunner™ 2 用):	PR2VWF^
ウォーターフォール (PatchRunner™ 2 高密度用):	PE2VWF^
#12-24 インチネジ用マウントレール (左右各 1 本/式):	R4PRT*
ケージナット用マウントレール (左右各 1 本/式):	R4PRCN*
棚板	
R4P/R4PCN 用:	RSHLF
R4P23/R4P23CN 用:	RSHLF23
R4P36/R4P36CN 用:	RSHLF36^
ラックアンカーキット (コンクリートフロア用):	RFAKIT
ラックアンカーキット (フリーアクセスフロア用):	RFA3KIT
ケージナットと M6 ネジ (100 個):	CNWSM6-C
ケージナットと #12-24 インチネジ (100 個):	CNWS1224-C
#12-24 インチネジ (100 個):	S1224-C
余長収納スプール (リング型):	WMFS24
垂直タイオフブラケット:	V4PTOB^

PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネルドア付き (45U および 52U)

152mm 幅、両面ドア付き:	PR2VD06*^
152mm 幅、表面ドア付き:	PR2VFD06*^
203mm 幅、両面ドア付き:	PR2VD08*^
203mm 幅、表面ドア付き:	PR2VFD08*^
254mm 幅、両面ドア付き:	PR2VD10*^
254mm 幅、表面ドア付き:	PR2VFD10*^
305mm 幅、両面ドア付き:	PR2VD12*^
305mm 幅、表面ドア付き:	PR2VFD12*^


PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネルドア付き (42U)

152mm 幅、両面ドア付き:	PR2VD0679
152mm 幅、表面ドア付き:	PR2VFD0679
305mm 幅、両面ドア付き:	PR2VD1279
305mm 幅、表面ドア付き:	PR2VFD1279

* 高さ 2438 mm (52U) を指定するには、部品番号の末尾に『96』を追加してください。例: R4P96 または R4PCN96

^ 白色を指定するには、部品番号の末尾に『WH』を追加してください。例: R4PWH または R4P36CNWH

4 ポストオープンラック



- | | |
|--|--|
| <p>1 R4P* - 4 ポストオープンラック
高さ 2134mm×幅 591mm×奥行 762mm
45 ラックユニット</p> <p>R4P23* - 4 ポストオープンラック
高さ 2134mm×幅 591mm×奥行 584mm
45 ラックユニット (図に表示なし)</p> <p>R4P36* - 4 ポストオープンラック
高さ 2134mm×幅 591mm×奥行 914mm
45 ラックユニット (図に表示なし)</p> <p>R4P42* - 4 ポストオープンラック
高さ 2134mm×幅 591mm×奥行 1054mm
45 ラックユニット (図に表示なし)</p> | <p>2 3 4 PatchRunner™2 垂直ケーブル管理パネル
(7 フィートおよび 8 フィートラックの両方に収まる 152mm、203mm、254mm、305mm 幅が利用可能)</p> <p>5 RSHLF - 4 ポストオープンラック用棚板
奥行 774mm</p> <p>RSHLF23 - 4 ポストオープンラック用棚板
奥行 596mm (図に表示なし)</p> <p>RSHLF36 - 4 ポストオープンラック用棚板
奥行 926mm (図に表示なし)</p> <p>6 PR2VWF - ウォーターフォール</p> <p>7 CVPDUB - 電源コンセント用ブラケット (上下各 1 個/式)</p> |
|--|--|

* 高さ 2438 mm (52U) を指定するには、部品番号の末尾に『96』を追加してください。例: R4P96 または R4PCN96
4 ポストラックはケージナットレール付きもあります。

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp お問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
RKSP186--WW-JPN
Replaces RKSP35
11/2020